



Upozorenje: Na neke medicinske uređaje mogu da utiču magnetna polja. Magnetne spojnice na ovoj masci treba držati barem 50 mm dalje od bilo kojeg aktivnog medicinskog uređaja, uz poseban oprez sa implantabilnim uređajima kao što su pejsmejkeri, defibrilatori i kohlearni implanti. Ne koristite u ili blizu opreme za snimanje magnetnom rezonancom (MR). [DreamWisp, DreamWear FF]



0123
Respironics Deutschland GmbH & Co. KG

Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching

Germany

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 USA

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana. Karakteristike mogu da se promene bez obaveštenja.
Žigovi su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. Ili njihovih vlasnika.

PN3340870

www.philips.rs



Ponovo
sanjajte
slatke snove

Zašto vredi koristiti CPAP terapiju?

Nelečena apnea može da predstavlja ozbiljnu kratkoročnu i dugoročnu opasnost po život.



Visok pritisak



Srčane bolesti



Infarkt



Nesreće



Moždani udar

Koristi od korišćenja terapije



Smanjena pospanost tokom dana



Manji rizik od kardiovaskularnih bolesti



Poboljšanje pamćenja



Bolje raspoloženje i opšti rast kvaliteta života

Lice apneje u spavanju nikada više neće biti isto

Dream familija je komforna inovacija nastala na bazi iskustva korisnika, koja Vam pomaže u obezbeđivanju sna koji Vam je neophodan. Vi to možete da dobijete jer smo Dream familiju napravili tako da bude laka za upotrebu na svaki mogući način, kao i da Vam pomognemo da više budete svojim svakog dana.

* Philips je sproveo VPH proces koraka. Projekat je izveden kroz 4 kruga intervjuja i anketa od novembra 2010 do februara 2012. Izvedeno je preko 300 intervjuja uživo i 400 anketa.

Porodica maski iz serije Dream

Komforna i dobro prilagođena maska je ključ efikasne terapije.

Miske iz serije Dream odraz su našeg inovativnog pristupa terapiji i izlaženja u susret kupcima.

Aparati



EUX400S15

DreamStation Pro

Poluautomatski režim CPAP s funkcijom za komfor

- Funkcije za komfor C-Flex, C-Flex+
- Smart Ramp: do 45 min
- Funkcija EZ-Start: postepeno prilagodavanje preporučenom pritisku
- Poluautomatski režim CPAP (CPAP-Check)
- Napredan sistem detekcije i reakcije na poremećaje disanja
- Kontrola prijanjanja maske
- Detaljni izveštaj o terapiji
- Integriran Bluetooth modul za povezivanje
- Test pravilnog rada aparata (Performance Check)



EUX500S15

DreamStation Auto

Režim AutoCPAP s funkcijom za komfor

- Proaktivni auto-algoritam koji detektuje poremećaje disanja
- Funkcije za komfor A-Flex, C-Flex
- Smart Ramp: do 45 min
- Funkcija Opti-Start
- Kontrola prijanjanja maske
- Svakodnevna informacija o napretku terapije
- Detaljni izveštaj o terapiji
- Integriran Bluetooth modul za povezivanje
- Test pravilnog rada aparata (Performance Check)



EUX700S18

DreamStation AutoBiPAP

Režim AutoBiPAP s funkcijom za komfor

- Automatski režim bilevel koji individualno prilagodava inspiratori IPAP i ekspiratori EPAP pritisak
- Funkcija za komfor Bi-Flex
- Funkcija Opti-Start
- Smart Ramp: do 45 min
- Kontrola prijanjanja maske
- Svakodnevna informacija o napretku terapije
- Detaljni izveštaj o terapiji
- Integriran Bluetooth modul za povezivanje
- Test pravilnog rada aparata (Performance Check)



EUXH

Termo ovlaživač DreamStation

- Sistem kontrole vlažnosti koji prati vlažnost vazduha
- Funkcija uvodnog grejanja
- Tehnologija „DryBox“ koja sprečava izlivanje vode
- Cev koja se zagreva (kao opcija)

Miske



DreamWisp

Nazalna maska

- Cev pričvršćena na vrhu glave
- Mekan i elastičan okvir
- Dostupna u 5 veličina (P, S, M, L, XL)



DreamWear

Maska pod nos

- Jedinstvena konstrukcija jastučića koji naleže ispod nosa
- Cev pričvršćena na vrhu glave
- Mekan i elastičan okvir
- Podloge od tkanine
- Jastučići u 4 veličine (S, M, L, MW) u kompletu



Pico

Nazalna maska

- Klasična nazalna maska
- Veoma laka i jednostavna
- Tehnologija automatskog zaptivanja AutoSeal
- Kompaktna konstrukcija
- Dostupna u 3 veličine (S/M, L, XL)



DreamWear Full Face

Maska za lice pod nos

- Jedinstvena konstrukcija jastučića koji naleže ispod nosa
- Cev pričvršćena na vrhu glave
- Mekan i elastičan okvir u veličini S i M u kompletu
- Dostupna u 4 veličine (S, M, MW, L)

